

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M40X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M40X0,5
GTIN	4062406006686
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Gängdjup	120 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Kärnhåls-Ø	39,5 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	24 mm
totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	40 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M40×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp