

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M3,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M3,5X0,35
GTIN	4062406004064
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	3,15 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	4 mm
Gäng-Ø	3,5 mm
Skaftfyrkant □	3 mm
totallängd L	56 mm
Gängdjup	10,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF
gänga	M3,5×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp