



Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 4



Beställningsdata

Ordernummer	700155 4
GTIN	4003773050056
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Leden på tänger för utvändiga ringar har **integrerad returfjäder**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – för Außensicherungsringe.

leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringtång nr 719790 storlek J1 och J2.

Vardera 1 låsringtång nr 719890 storlek A1 och A2.

Teknisk beskrivning

totallängd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar	140; 185 mm
spets-Ø på låsringstänger för utvändiga ringar	1,25; 1,8 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar	140; 180 mm

Antal tänger	4
spets-Ø på låsringstänger för invändiga ringar	1,25; 1,8 mm
för utvändig ring-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
för invändig ring-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Användninglåsringstänger	Rak ytterring
Användninglåsringstänger	rak innerring
Förvaring i	Textilrullväska
Norm	DIN 5254 A och B
Norm	DIN 5256 C och D
Produktslag	Låsringstång

Tillbehör

Precisions-låsringstång Typ A2	719890 A2
Precisions-låsringstång Typ J2	719790 J2
Precisions-låsringstång Typ A1	719890 A1
Precisions-låsringstång Typ J1	719790 J1