

Garant**Krympchuck 4,5° med säkringsfunktion, SK 50 A = 80, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302314 12
GTIN	4045197883926
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket värmebeständigt stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justering 5 mm.
- För hårdmetallverktyg.
- Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
- Med Balluffchip-hål.
- Förstärkt utförande.

Fördel:**Formanpassad förbindelse mellan krympchuck och verktyg**

- förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget - hög säkerhet!
- förhindrar ryckig radiell rörelse.

Chucken erbjuder inte bara fördelen med processäkerheten, utan tack vare det förstärkta utförandet även

- mindre vibrationstendenser, dvs högre verktygslivslängder och bättre ytor.
- högre spännkrafter än för standardkrympchuckar.

Fritt verktygsval! Skaftslipning kan fås via Hoffmann, men finns även fritt tillgänglig!

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Säkring mot utdragning: Verktygsskaftet måste vara försett med definierad slipning. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskruvset nr 309906 stl. 180.

OBS!:

Fräsen måste vara försedd med en definierad skärfas. Skärfasen kan beställas för ett nytt verktyg eller ett befintligt verktyg. **Nummer för skärfasen: 129100 + passande storleksuppgift.** Du kan också utföra skärfasen själv. Alla data finns färdiga på <http://ho7.eu/anschliff>.

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännhylsa D₁: 12 mm

utkragningenslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

passande verktygsskärfas 129100: 12

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
passande verktygsskärfas 129100	12
fäste	SK 50 A = 80
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Underskåp för	354290
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50