

Garant**Cirkelsågblad trapets-plan tandning INOX, Blad-Ø D: 355mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584004 355
GTIN	4045197883735
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

Universalsågblad för bearbetning av **rostfritt stål** med kap- och geringsågar. Problemfri kapning av rör, plåtar, profiler och solida material. Lämpar sig även för stål- och NE-material. Inte lämplig för gjutjärn. Liten grabbildning, snabbt snitt utan kylning.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	355 mm
hål-Ø	25,4 mm
Antal tänder	84
sågbredd B	2,4 mm
Tandutförande	Trapets-plan tand
Produktslag	Cirkelsågblad

