

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M4,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M4,5X0,35
GTIN	4062406004125
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Gängdjup	13,5 mm
totallängd L	70 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gäng-Ø	4,5 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,35 mm
Kärnhåls-Ø	4,15 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF
gänga	M4,5×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp