



Installationstång med retur fjäder VDE-isolerad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	728788 200
GTIN	4003773075110
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Flerfunktionell tång för elinstallationer med skruvad led för precis och spelfri funktion.

- **Fasthållning av platta och runda föremål.**
- **Böjning av trådar och kopparledare.**
- **Gradning och utvidgning av infällda dosor.**
- **Kapning av kopparkablar upp till \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Avisolering av kopparledare 0,75 till $1,5 \text{ mm}^2$ och $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Pressning av ändhylsor 0,5 till $2,5 \text{ mm}^2$.**

Skänklar med grepphylsor, isolerade **upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Med öppningsfjäder.

Material:

Specialverktogsstål, förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Avisolering för ledar- \varnothing	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Avisolering för ledar- \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$
för ändhylsor	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
totallängd	200 mm
vikt	280 g
klippkapacitet max \varnothing	15 mm

Led	skruvad
med retur fjäder	ja
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång