

HOLEX**Invändiga hörnsvarvstål vänster motsvarande DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, skaftstorlek: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296455 10
GTIN	4045197884879
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	10 mm
För hål från Ø	18 mm
totallängd	150 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål