

HOLEX**Invändiga hörnsvarvstål vänster motsvarande DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296455 25
GTIN	4045197884916
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

För håll från Ø	43 mm
skaftstorlek	25 mm
totallängd	300 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål