

KERN**Plattformsvåg, typ EOB, maximal kapacitet: 60Lkg**

Beställningsdata

Ordernummer	479600 60L
GTIN	4045761085619
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Robust paketvåg för godsavsändning.**
- **Mycket lätt att använda via fyra knappar.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras fristående via en ca 2 m lång, flexibel kabel.**
- **Nät- och batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Teknisk beskrivning

nettovikt	12 kg
Kalibrering	Pris på förfrågan
indikeringenshetens bredd	215 mm
indikeringenshetens höjd	50 mm
maximal kapacitet	0 - 60 kg

avläsning	20 g
reproducerbarhet	20 g
indikeringens enhets djup	110 mm
vågplattans mått	550×550 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Sifferhöjd displayenhet	25 mm
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------