

**KERN****Räknesystem, typ CCS, maximal kapacitet: 60kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	479542 60
GTIN	4045761153288
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikterna).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (den nödvändiga, externa justeringsvikten levereras på begäran).**
- **Displayen kan växlas mellan antal och vikt**

**Räknesystem** bestående av en **referensvåg och en antalsvåg (plattformsvåg)** med 2,0 m förbindelsekabel.

### leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetsskyddshuv för referensvåg.

### Specialtillbehör:

Internt batteri, signallampa på begäran.

### OBS!:

Vid kalibreringen bör du markera de båda angivna positionerna, eftersom både referensvågen och mängdvågen (plattformsvågen) måste kalibreras.

## Teknisk beskrivning

insvängningstid	2 s
-----------------	-----

Djup	350 mm
plattformsvågens djup	400 mm
maximal kapacitet	0 - 60 kg
minimal styckevikt	1 g
Bredd	320 mm
linearitet	±0,2 g
plattformsvågens bredd	500 mm
plattformsvågens höjd	137 mm
reproducerbarhet	0,1 g
avläsning	0,1 g
nettovikt	13 kg
höjd	125 mm
vågplattans mått	294×225 mm
Avläsning antalsvåg	2 g
Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Räknevåg