




Slätvalsverktyg EG5 universal, Skafftfäste typ: VDI40



Beställningsdata

Ordernummer	291500 VDI40
GTIN	4060491000053
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 10 mm – 100 mm

leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

OBS!:

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
 - **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**
- Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	78 mm
maximal valskraft	3 kN
rull-Ø	5 mm
Skaffäste typ	VDI40
Utkragningslängd L _A	83 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg