



Slätvalsverktyg EG5 universal, Skaffäste typ: VDI25



Beställningsdata

Ordernummer	291505 VDI25
GTIN	4060491000060
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm^2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 10 mm – 100 mm

leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

OBS!:

Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	80 mm
maximal valskraft	3 kN
rull-Ø	5 mm
Skaffäste typ	VDI25
Utkragningslängd L _A	121 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg