




Slätvalsverktyg EG14 universal, Skaftfäste typ: VDI50



Beställningsdata

Ordernummer	291510 VDI50
GTIN	4060491000121
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av vals kraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): från 50 mm

OBS!:

Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

Teknisk beskrivning

maximal valskraft	8 kN
Spetscentrumförskjutning f	71,3 mm
rull-Ø	14 mm
Skaffäste typ	VDI50
Utkragningslängd L _A	131 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg