

Pneumohose

## Hävstångsplåtsax, Modell: 1BR/5



### Beställningsdata

Ordernummer	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Artikelklass	76L

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktøysstål, specialhårdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.

Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

#### Lackering:

Rödbrun.

#### OBS!:

- Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
- Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
- Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm<sup>2</sup>.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet plåttjocklek	max 5 mm
-----------------------------	----------

vikt	12 kg
Modell	1BR/5
knivlängd nedtill	150 mm
skärlängd upptill	173 mm
klippkapacitet rundstål Ø	till 11 mm
Produktslag	Skärande tång

## Tillbehör

Lös kniv för plåt (överkniv) Modell 1BR/5	769932 1BR/5
Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR/5	769931 1BR/5
Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR5/2	769933 1BR5/2
Lös kniv för plåt (underkniv) Modell 1BR/5	769934 1BR/5