



Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 10Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654350 10
GTIN	2050001016676
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
- Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	10 Nm
mätområde	0,5 - 10 Nm
sexkantsfäste	1/4 tum
Kalibrering	O4
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktslag	Testapparat för vridmoment
Tjänster	
DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
DAkS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400
DAkS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100
Tillbehör	
Skruvdragningsimulator maximalt vridmoment 10 Nm	654352 10