



Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 400Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654350 400
GTIN	5060922233073
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
- Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 400 Nm
maximalt vridmoment	400 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	3/4 tum
Kalibrering	O4
Dragriktning	Högerdragning

mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

DAkKS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400