

Garant**GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	204014 5
GTIN	4045197886682
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

För **finbearbetningar**.

Speciell geometri för optimal spånavgång.

Hög **egenstabilitet och fin balans** tack vare differentialdelning.

För valsfräsning som finbearbetning.

Lämplig för bearbetning av titan och titanlegeringar.

OBS!:

$a_{e\max} = 0,1 \times D$

Efterslipning från $\varnothing D_c = 6$ mm möjlig.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skär- $\varnothing D_c$	5 mm
Tandantal Z	7
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,028 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Hörnfasbredd vid 45°	0,05 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Tolerans nom.- \varnothing	f8
Matningsriktning	horisontell
totallängd L	62 mm

Skärlängd L_c	17 mm
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,1 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	S
GG(G)	lämplig	300 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Luft
Tjänster

lämplig

Skafslipning Typ HB

129100 HB