

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, TiN, MF: M9X0,35****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130005 M9X0,35 |
| GTIN         | 4062406004323  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|               |            |
|---------------|------------|
| Skärmaterial  | HSS E      |
| Gängdjup      | 27 mm      |
| Toleransklass | ISO 1 4H   |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H   |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05   |
| Toleransklass | 6H +0,20   |
| Toleransklass | ISO 3 6G   |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H         |
| Toleransklass | 7HX        |
| Toleransklass | 7G         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Norm                         | DIN 376                                      |
| Antal spånspår               | 3  |
| Antal skär Z                 | 3  |
| Skaftfyrkant □               | 7 mm   |
| Kärnhåls-Ø                   | 8,65 mm                                      |
| totallängd L                 | 90 mm  |
| Gäng-Ø                       | 9 mm   |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 9 mm   |
| Gängstigning                 | 0,35 mm                                      |
| Gängtyp                      | MF   |
| gänga                        | M9×0,35                                      |
| Beläggning                   | TiN  |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Höger  |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |