

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M2,5X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M2,5X0,25
GTIN	4062406007584
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	7,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,25 mm
Gängstigning	0,25 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF-LH
gänga	M2,5×0,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp