

Garant**Cirkelsågblad, obelagd, Ø×tjocklek: 125X3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Artikelklass	17C

Beskrivning**Utförande:**

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd. Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminium.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22 mm
Tjocklek	3 mm
Ø	125 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,025 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	42 mm
Tandantal Z	16
passande adapter	179902 125

Beläggning	VHM
Medbringarhål antal	5
Medbringarhål delcirkel	31,5 mm
Medbringarhål diameter	4,4 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
Luft	mindre lämplig		