

**Garant****Cirkelsågblad, obelagd, Ø×tjocklek: 100X3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Artikelklass	17C

**Beskrivning****Utförande:**

Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminiumstål.

Mycket väl lämpad för stål < 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad** för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	3 mm
hål-Ø	16 mm
Ø	100 mm
Matning $f_z$ i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	32 mm
Tandantal Z	26

passande adapter	179907 63; 80; 100
Beläggning	VHM
Medbringarhål diameter	4,4 mm
Medbringarhål delcirkel	25,5 mm
Medbringarhål antal	4
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	125 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
vått maximal	lämplig		