

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M24X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M24X0,75
GTIN	4062406009007
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	23,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,75 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	160 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängdjup	72 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	24 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M24×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp