

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M24X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M24X1,25
GTIN	4062406009021
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	22,75 mm
Gängdjup	72 mm
Gäng-Ø	24 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängstigning	1,25 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF-LH
gänga	M24×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp