


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 120, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, **tapp-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, rostfritt stål och plast. Maximal användningstemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	12 mm
rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	50 mm
Kornstorlek	120

maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Skaftdiameter D _s	6 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktslag	Rundborste