

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	573000 80
GTIN	4017359032404
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödska med mera.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	85 mm
Borsttjocklek	0,35 mm
Borstlängd H ₁	25 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

