

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd, mässingbelagd 0,25 mm, Borst-Ø D1 ×
borstbredd L1: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstjocklek	0,25 mm
Borst-Ø D ₁	50 mm
Borstlängd H ₁	12 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	10 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd, mässingbelagd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste