

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: AF0627****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Gradningsfrässtift med styryta utan skär i spetsen.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Tandningstyp	m. sicksacktandning
totallängd	60 mm

Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvud-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Cylinder med styrtor
huvudlängd	27 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil