

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572200 65XM14
GTIN	4017359014110
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
Med **invändig gänga M14.**

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	nej
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	20 mm
Borst-Ø D ₁	65 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	INOX-tråd

Produktlag

Huvborste