



## Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-30mm



### Beställningsdata

Ordernummer	438205 0-30
GTIN	2050001936615
Artikelklass	46C

### Beskrivning

#### Utförande:

Tjocklekssnabbmätare med lyftarm (mätkraften oberoende av användaren). Stomme med lätt konstruktion, lackerad. Härdade och slipade mätytor.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
kapacitet	50 mm
mätområde	0 - 30 mm
mätytor – Ø	10 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare
Mätteknik	analog
Kalibrering	C6

---

**Tjänster**DAkkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt  
mätområde 30

023430 30

KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde  
200

023420 200