

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M9X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M9X1,25
GTIN	4062406007935
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	9 mm
Kärnhåls-Ø	7,75 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
totallängd L	90 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,25 mm
Gängdjup	27 mm
Gäng-Ø	9 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M9×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp