



## Trekantig fil, huggning 3, Längd utan tånge: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	511220 150
GTIN	4045197889430
Artikelklass	52A

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

#### Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### Norm:

**DIN 7261 Form C**

### Teknisk beskrivning

Bredd	11 mm
Längd utan tånge	150 mm
Produktnamnsattribut	huggning 3
Huggning	3
Form	C
Formbeskrivning	Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor	3
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskraft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40