



## Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 19-125CIE



### Beställningsdata

Ordernummer	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

**1900 W motor** med varvtalselektronik.

**Mycket kraftfull 1900 W vinkelslip** för maximal produktivitet och bästa användarskydd

- **Lång livslängd tack vare motorer med direkt motorkylning, Constant-Electronic, överlastskydd och kolborst med lång livslängd.**
- **Enkelt handhavande tack vare smalt hus med Softgrip-yta för säkert grepp.**
- **Vibration Control extra handtag med 40 % vibrationsreduktion för mindre tröttsamt arbete (EN 60745)).**
- **Ledande användarskydd i form av KickBack Stop, återstartspärr, vridsäker skyddshuva och vibrationsreducering.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

### Teknisk beskrivning

Längd	311 mm
maximalt kapdjup	34 mm
effektförbrukning	1900 W
maximal skiv-Ø	125 mm
Kickbackstopp	ja

vikt	2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	GWS 19-125 CIE
anmärkning	Varvtalselektronik
Återstartspärr	ja
höjd	103 mm
varvtalsområde	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner