

## Kilspårstolk i mellanstorlek med ISO-passning, Typ: A



### Beställningsdata

Ordernummer	484407 A
GTIN	2050001937308
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

#### Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Axelspårstolk i mellanstorlek med ISO-passning t.ex. nr 484407 storlek **15,8 m6**.

#### Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Urvalsområde, nominellt mått: 3,001 - 5,999 mm

### Teknisk beskrivning

nominellt mått	3,001 - 5,999 mm
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	C
Toleransområde	CD
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	EF

Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	G
Toleransområde	J
Toleransområde	H
Toleransområde	JS
Toleransområde	K
Toleransområde	N
Toleransområde	M
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	U
Toleransområde	T
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Z
Toleransområde	E
Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Toleransområde	A

Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	T
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	CD
Toleransområde	EF
Toleransområde	FG
Toleransområde	JS
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

**Tjänster**

Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm	018400 20
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	019620 60
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60