

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M18X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M18X1,25
GTIN	4062406012137
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	45 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	16,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	18 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	14 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF
gänga	M18×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp