

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M11X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M11X1,5
GTIN	4062406011635
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gängdjup	27,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	7 mm
Kärnhåls-Ø	9,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
totallängd L	110 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	11 mm
Gängtyp	MF
gänga	M11×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp