

## Skruvdragare med momentfrånslag, Typ: 13



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 079222 13     |
| GTIN         | 4589484330446 |
| Artikelklass | 03T           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Den hydrauliska pulscellen är en central del i en impulsnyckel. Den förvandlar det av motorn levererade momentet i pulsformade stötar och mångfaldigar dessa - liknande slagen hos slaggeneratoren i en mutterdragare. Det gör att mutterdragarens negativa egenskaper vid slag från metall på metall elimineras på en impulsnyckel. Då alla rörliga delar omges av olja blir vibrationerna och ljudnivån som genereras låga/låg. Knappt något reaktionsmoment kan kännas i handtaget.

Modellen som visas är utrustad med Fujis patenterad 2-blads pulsenhet, kombinerat med en dubbelkammarmotor. Denna kombination ger ett 50 % bättre vikt-/prestandaförhållande än hos jämförbara skruvverktyg. Optimerad för ergonomisk hantering.

Mycket kompakt och robust impuls-skruvdragare med pistolform för många olika monteringsstillämpningar. Tillförlitlig och noggrann skruvdragning tack vare den inbyggda pulscellen. **Med avstängning.** Specifierat vridmomentområde, mycket små momenttoleranser. Extrem precision tack vare hög repetering och avstängningsmekanism. Enormt låg vridmomentreaktion i handtaget tack vare den mycket korta pulscykeln. I motsats till en slående skruvdragare har impulsverktyget ingen kontakt metall mot metall, vilket ger mjukare och stabilare impulser.

#### Norm:

Mycket kompakt och robust impulsnyckel i pistolutförande för en mängd olika monteringsstillämpningar. Tillförlitlig och exakt skruvdragning tack vare inbyggd pulscell. **Med avstängningsfunktion.** Specifierat momentintervall, mycket låga momenttoleranser.

**Fördel:**

- färre vibrationer.
- lägre ljudnivå.
- längre livslängd jämfört med vanliga skruvdragare.

**Fördel reklamtext:**

- färre vibrationer.
- lägre ljudnivå.
- längre livslängd jämfört med vanliga skruvdragare.

**Användningsdata:**

- För tillämpningar som kräver låg ljudnivå och vibrationer.
- Lämpar sig uteslutande för mjuka skruvförband.

**Användning reklamtext:**

- För tillämpningar som kräver låg ljudnivå och vibrationer.
- Lämpar sig uteslutande för mjuka skruvförband.

**leveransinnehåll:**

Skruvdragare med gummiskyddshätta inkl. upphängningar för lyftfjäder (balansblock).

tillverkarens beteckning: FLT-13-3 BF EC

momentintervall: 110 - 150 Nm

maximalt varvtal: 3400 min<sup>-1</sup>

mått verktygshållare: 1/2 tum

fästprofil verktygshållare: □ tum

maximal luftförbrukning: 850 l/min

## Teknisk beskrivning

|   |                        |
|---|------------------------|
| mått verktygshållare                      | 1/2 tum                |
| rekommenderad slangdimension (invändig Ø) | 9,5 mm                 |
| maximalt varvtal:                         | 3400 min <sup>-1</sup> |
| momentintervall                           | 110 - 150 Nm           |
| tillverkarens beteckning                  | FLT-13-3 BF EC         |
| vikt                                      | 2,1 kg                 |
| Längd                                     | 228 mm                 |
| maximal luftförbrukning                   | 850 l/min              |
| fästprofil verktygshållare                | □ tum                  |
| Tryckluftsanslutning                      | 1/4 tum                |
| Produktslag                               | Skruvdragare           |

