


3M**Slippappersrondell (A) Hookit 255P Hålanttal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	567565 240
GTIN	4046719191956
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Sliprondeller med **pappersbas**. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i förtid. Baksidan är täckt med velour.

Slippappersrondell **Hookit 255P** med öppen spridning. Korund (A) på C-pappersbas. Perfekt lämpat för material med hög igensättningstendens.

Användningsdata:

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

maximal periferihastighet: 40 m/s

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	150 mm
tillverkarens beteckning	Hookit 255P
Kornstorlek	240
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
maximal periferihastighet	40 m/s

Tillbehör

PU-stödrondell Utvändig Ø 150 mm	567885 150
Flerhålrad PU-stödtallrik Fäste 5/16 tum och M8 Utvändig Ø 150 mm	567887 150
Flerhålrad PU-stödtallrik Fäste 5/16 tum och M8 Utvändig Ø 147 mm	567990 147