

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M31X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M31X1,5
GTIN	4062406013202
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Gängdjup	77,5 mm
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Gäng-Ø	31 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	25 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	29,5 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF
gänga	M31×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp