

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M18X1,5****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130010 M18X1,5 |
| GTIN         | 4062406012144  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| totallängd L   | 125 mm     |
| Norm           | DIN 376    |
| Skafftyrkant □ | 11 mm      |
| Kärnhåls-Ø     | 16,5 mm    |
| Gängstigning   | 1,5 mm     |
| Gängdjup       | 45 mm      |
| Antal spånspår | 3          |
| Gäng-Ø         | 18 mm      |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass                | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass                | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass                | 7H   |
| Toleransklass                | 7HX  |
| Toleransklass                | 7G   |
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 14 mm  |
| Antal skär Z                 | 3  |
| Skärmaterial                 | HSS E  |
| Gängtyp                      | MF   |
| gänga                        | M18×1,5                                      |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | C  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 2×D vid bottenhål                   |
| Skärriktning                 | Höger  |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |