



Bågfilsställning 317 med bimetallblad, 24 tänder



Beställningsdata

Ordernummer	580700
GTIN	7311518240936
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Stabil bågfilsställning **med max 750 N (75 kp) spännkraft** och bekväm hantering. Alternativ uppspänningsvinkel på 90° för jämssnitt. Totallängd 425 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive SANDFLEX® bimetall-handsågblad nr 582900.

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	300 mm
Produktslag	Bågfilsställning

Tillbehör

Handsågblad ensidigtSANDFLEX®, bimetall	582850
Handsågblad ensidigtSANDFLEX®, bimetall	582920
Handsågblad ensidigtSANDFLEX®, bimetall	582900