

**Garant****Bågfilsställning med GARANT-bimetallblad 18–32 tänder progressivt****Beställningsdata**

Ordernummer	580400
GTIN	4045197377432
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Bågfil som utvecklats efter de **senaste ergonomiska rönen**, för arbete utan ansträngning med maximal skärförmåga. **Extremt lätt, höghållfast tvåkomponentsram** med greppvänliga, **halsäkra inlägg. Spännkraft upp till 1000 N (100 kp)**, mycket lätt att ställa in via integrerad spännmutter i handtaget. Alternativ **uppspänningsvinkel på 55°** för jämsnitt. Totallängd 395 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive GARANT bimetallhandsågblad 1 st nr 582500: progressivt 18 – 32 tänder per tum. Bladlängd: 300 mm

**Teknisk beskrivning**

Tänder per tum	18–32 progressivt
totallängd	395 mm
Bladlängd	300 mm
Bladspänning upp till	1000 N

alternativ sågbladsvinkel	55 grad
Produktslag	Bågfilställning

---

## Tillbehör

Handsågblad ensidigt Bimetall	582950
Handsågblad ensidigt Bimetall, progressiv	582500