



Kapsåg med krysslipning, fast handtag dubbelsidig tandning



Beställningsdata

Ordernummer	581750
GTIN	7311518285586
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Med krysslipning på båda sidor, bladtjocklek endast 0,5 mm.

Användningsdata:

För fina (17 tänder per tum) och medelgrova snitt (progressiv 6–8,5 tänder per tum), jämssågning i alla träslag.

Teknisk beskrivning

Tandutförande	Krysslipning
Tänder per tum	6 – 8,5 / 17
bladtjocklek	0,5 mm
Bladlängd	240 mm
Produktslag	Kapsåg