

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning grov, Blad-Ø D: 315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584015 315
GTIN	4045197220721
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ LWZ för längs- och tvärsnitt i alla **naturträ- och alla träskivmaterial**.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	315 mm
Antal tänder	28
hål-Ø	30 mm
sågbredd B	3,2 mm
Medbringarghåll antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm

Produktslag

Cirkelsågblad