

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning fin, Blad-Ø D: 216mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584055 216
GTIN	4045197220813
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta. Med negativ spånvinkel.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ KW för **skivmaterial, ädelträfanerade och med dubbelsidigplastbeläggning samt ytförseglade material** med mycket höga krav på snittykans kvalitet.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	216 mm
Antal tänder	60
hål-Ø	30 mm
sågbredd B	2,8 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 mm
Produktslag	Cirkelsågblad