

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning grov, Blad-Ø D: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584015 400
GTIN	4045197220745
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ LWZ för längs- och tvärsnitt i alla **naturträ- och alla träskivmaterial**.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	30 mm
Blad-Ø D	400 mm
Antal tänder	36
sågbredd B	3,5 mm
Medbringarghåll antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm

Produktslag

Cirkelsågblad