

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning universal, Blad-Ø D: 210mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584075 210
GTIN	4045197220875
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Universellt cirkelsågblad med lång brukstid, låg ljudnivå och **motståndskraft mot spik**. För **alla träslag** och besvärliga material inom byggsektorn, även aluminiumprofiler.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	210 mm
Antal tänder	34
hål-Ø	30 mm
sågbredd B	2,8 mm

Produktslag

Cirkelsågblad