

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M48X5****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M48X5
GTIN	4062406010706
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	36 mm
Gäng-Ø	48 mm
Gängstigning	5 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	250 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	144 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	43 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängtyp	M-LH
gänga	M48×5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp