

Svarvdornpress, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	086790 1
GTIN	2050001940414
Artikelklass	08V

Beskrivning

Utförande:

Stabil, ihålig stomme av specialgjutgods med stor basyta. Stödplatta med fästhål för fixering i underlaget (arbetsbänk resp. underrede nr 086795). Drev och kuggstångsdrivare av nötningsbeständigt stål för stora påkänningar. Arbete med stor precision tack vare härdad och slipad kuggstångsdrivare samt lång drivarstyrning. Vridbart uppspanningsplan med fyra olika stora urtag för uppspanning av olika arbetsstycken. Drivaren manövreras med hävarm.

Användningsdata:

För in- och utdrivning av bussningar, kullager, dornar, stift, bultarmed mera. Även för brotschningsarbeten samt för manövrering av enkla skär- och stansverktyg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

max tryckeffekt: 6,57 kN

drivarens Ø: 36 mm

arbetsdjup till drivarens mitt: 104 mm

max drivarslaglängd: 200 mm

höjd gjutjärnstomme: 400 mm

för arbetsstycke-Ø upp till: 200 mm

Teknisk beskrivning

arbetsdjup till drivarens mitt	104 mm
bottenyta (bredd)	172 mm
bottenyta (djup)	277 mm
drivarens Ø	36 mm
Typ	1
för arbetsstycke-Ø upp till	200 mm
uppspänningsplanets slitsbredd	10/15/22/30 mm
höjd gjutjärnstomme	400 mm
vikt	25 kg
max tryckeffekt	6,57 kN
max drivarslaglängd	200 mm
Produktslag	Svarvdornpress