

GECHTER**Manuell knäledspress, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	086760 5
GTIN	2050001743923
Artikelklass	08V

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdlid. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar.

Användningsdata:

För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

tryckkraft vid kort slaglängd: 14 kN

lång slaglängd: 0 - 40 mm

kapacitet: 90 mm

inbyggnadshöjd: 70 - 195 mm

fästhål i drivare: 10 H 7 mm

bordets bredd: 180 mm

Teknisk beskrivning

bottenyta (bredd)	180 mm
lång slaglängd	0 - 40 mm
vikt	20 kg
fästhål i drivare	10 H 7 mm
kapacitet	90 mm
höjd utan hävarm	420 mm
bottenyta (djup)	240 mm
t-spår enligt DIN 650	1 st strl. 10
tryckkraft vid kort slaglängd	14 kN
Typ	5
bordets djup	110 mm
bordets bredd	180 mm
inbyggnadshöjd	70 - 195 mm
Produktslag	Knäledspress